

# PHILIPS

Настольный  
светильник Rock

Настольные светильники

5000 К

Белый

регулировка яркости

8719514443815



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Высокопроизводительный светодиодный настольный светильник Philips благодаря надежной конструкции и оптимальной эффективности станет отличным выбором для качественного и яркого освещения любых помещений в доме. Комфортный свет, который не вызывает напряжения в глазах.

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

# Особенности

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают

строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования.

Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои

характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Прямоугольник

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 50 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Домашний офис
- Стиль: Современный
- Тип: Настольные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 1000 mA
- Эффективность: 18 лм/В

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,25 kg
- Высота: 28,4 см
- Длина: 17,6 см
- Ширина: 8,5 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

#### Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 90
- Цвет излучения: 5000
- Электропитание: 5 В
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Светильник с регулируемой яркостью: Да
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 5

- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс III

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514443815
- Масса нетто: 0,25 kg
- Масса брутто: 0,3 kg
- Высота: 17,2 см
- Длина: 9,8 см
- Ширина: 9,8 см



Дата выпуска: 2025-01-03  
Версия: 0.463

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)