

# PHILIPS

Потолочный светильник  
Meson, 9 Вт, 115 мм

Потолочные светильники

4000 К

Белый

8720169243347



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Осветите помещение светодиодным встраиваемым потолочным светильником Philips EyeComfort с источником света, не вызывающим напряжения в глазах.

### Удобство эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.

### Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

### Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Пониженная блескость. Повышенный комфорт.

# Особенности

## Подходит для низких

### потолковКомпактный дизайн

### Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

## Технологии Interlaced Optics и EyeComfort

Технология Interlaced Optics делает освещение в повседневной жизни более комфортным. Трехмерная микроструктура линз рассеивает и равномерно распределяет свет,

существенно снижая блескость. Такое освещение более комфортно для глаз благодаря мягкости и равномерности, а также создает меньше бликов в освещаемой области благодаря продуманному перераспределению света.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 12 500

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 100 °
- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 65 mA
- Эффективность: 77 лм/В

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- Мощность в ваттах: 9 В

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,05 kg
- Габаритная длина: 10.0 см
- Габаритная ширина: 10.0 см
- Высота: 4 см
- Глубина встраивания: 12 см

## Обслуживание

- Гарантия: 1 год

## Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Диаметр: 115 мм
- Общий световой поток светильника: 700
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II
- Количество источников света: 24

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8720169243347
- Масса нетто: 0,05 kg
- Масса брутто: 0,07 kg
- Высота: 11,7 см
- Длина: 4 см
- Ширина: 11,7 см



Дата выпуска: 2024-12-31  
Версия: 0.81

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)