

PHILIPS

Потолочный светильник
Meson, 21 Вт, 190 мм

Потолочные светильники

6500 К

Белый

8720169243521



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Осветите помещение светодиодным встраиваемым потолочным светильником Philips EyeComfort с источником света, не вызывающим напряжения в глазах.

Удобство эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.

Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Пониженная блескость. Повышенный комфорт.

Особенности

Подходит для низких

потолков **Компактный дизайн**

Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

Технологии Interlaced Optics и EyeComfort

Технология Interlaced Optics делает освещение в повседневной жизни более комфортным. Трехмерная микроструктура линз рассеивает и равномерно распределяет свет,

существенно снижая блескость. Такое освещение более комфортно для глаз благодаря мягкости и равномерности, а также создает меньше бликов в освещаемой области благодаря продуманному перераспределению света.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 12 500

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 100 °
- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 160 mA
- Эффективность: 85 лм/В

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- Мощность в ваттах: 21 В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,124 kg
- Габаритная длина: 17.5 см
- Габаритная ширина: 17.5 см
- Высота: 4 см
- Глубина встраивания: 12 см

Обслуживание

- Гарантия: 1 год

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Диаметр: 190 мм
- Общий световой поток светильника: 1800
- Цвет излучения: 6500
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II
- Количество источников света: 78

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8720169243521
- Масса нетто: 0,12 kg
- Масса брутто: 0,18 kg
- Высота: 19,5 см
- Длина: 4,3 см
- Ширина: 19,3 см



Дата выпуска: 2024-12-31
Версия: 0.77

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com