

PHILIPS

Неинтегрированная
компактная люминесцентная
лампа


PL-C

26 Вт

4-контактный

Холодный белый

927907384002



Долгий срок службы и яркое освещение

Разработанная Philips технология Bridge обеспечивает большую светоотдачу ламп PLC по сравнению с традиционными светодиодными лампами, а количество замен и затраты на техническое обслуживание снижены благодаря сроку службы 10 000 часов.

Экологичность

- Экономия энергии

Больше света

- Технология Philips Bridge обеспечивает большую светоотдачу ламп PLC

Особенности

Экономия энергии
Яркий свет

Технология Philips Bridge
обеспечивает большую светоотдачу
ламп PLC во встраиваемых потолочных

лампах и светильниках, чтобы в вашем
доме было светлее.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Розетка: 4 Pin
- С регулировкой яркости: Да

Срок службы

- Номинальный срок службы: 10 000 часов

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 82
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 4000
- Светоотдача: 1 800 лм
- Эффективность (номинальная) (ном.): 67 лм/В

Энергопотребление

- Мощность в ваттах: 26 В
- Энергопотребление: 26,0 В

Технические характеристики

- Световой поток: 1 800 лм
- Форма: трубка
- Возможность диммирования: Да
- Цоколь: G24q-3

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8711500623362
- Масса нетто: 60,4 g
- Масса брутто: 69,11 g
- Высота: 3,5 см
- Длина: 16,8 см
- Ширина: 3,5 см
- Номер материала (12NC): 927907384002



Дата выпуска: 2024-07-25
Версия: 0.505

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com