

PHILIPS



Calgary vägglampa
3,5 W

myGarden

2700 K

Inox

Vattentålig



17315/47/16



Njut av en vackert upplyst trädgård

Den cylindriska vägglampan Philips myGarden Calgary i borstat rostfritt stål ger den perfekta prägeln utomhus. Dess rörelsesensor och högkvalitativa ljus ger spritt vitt ljus där det behövs.

Hållbara belysningslösningar

- Energibesparande
- LED-lampa av hög kvalitet
- Varmvitt ljus
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Designad för din trädgård

- Rörelsesensor ingår för bekvämlighet och trygghet
- IP44 – väderbeständig

Funktioner

Energibesparande




Den här lågenergilampan från Philips förbrukar mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker dina elkostnader och är bra för miljön.

LED-lampa av hög kvalitet



Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

Varmvitt ljus



Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för en trivsamt atmosfär.

5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Rörelsesensor ingår



Levereras med rörelsesensor som tänder ljuset när du kommer hem, eller förvarnar när någon närmar sig ytterdörren. När sensorn känner av rörelser tänds lampan automatiskt.

IP44 – väderbeständig



Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot damm och en andra till vattentålighet. Arbour har IP-klass 44, vilket innebär att den tål vattenstänk och är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Inox
- Material: Aluminium

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Ja

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentätt

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,224 kg
- Höjd: 13 cm
- Längd: 12,2 cm
- Bredd: 9,4 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskälla: 30 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 320 lm
- Lamptechnologi: 230 V
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: 50 Hz
- LED: Ja
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 3.5 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696125922
- Nettovikt: 0,22 kg
- Bruttovikt: 0,29 kg
- Höjd: 14,8 cm
- Längd: 9,8 cm
- Bredd: 13,3 cm
- Materialnummer (12NC): 915004988901



Publiceringsdatum:
2024-09-17
Version: 0.439

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com