

# PHILIPS


Wawel taklampa 20  
W

Taklampor

4 000/6 500/2 700 K

Vit

Dimbar;SceneSwitch



31822/31/P5



## Kvalitetsljus för ett mysigt hem

Philips myLiving WAWEL LED taklampa har integrerad LED som ger ett optimerat och enhetligt ljusflöde. Anpassa ljusstyrkan efter ditt humör med stegvis inställning och minnesfunktioner.

### Ljuseffekt

- Jämn spridning av ljuset

### Avancerad LED-teknologi

- Inställningsbar 2 700–6 500K

### Energibesparande

- 80 % energibesparing jämfört med traditionella ljuskällor

# Funktioner

## Jämn spridning av ljuset



## 80 % energibesparing



## Inställbar



Spara upp till 80 % energi jämfört med en traditionell lampa. Den betalar sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Sänk din energiräkning och börja spara nu.

Den här lampan är inställningsbar. Du kan ställa in den på önskad färg, från varmvitt (2 700K) till kallt dagsljus (6 500K).

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, SceneSwitch

### Övriga egenskaper

- Ström: 160 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

### Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,72 kg
- Höjd: 6,6 cm
- Längd: 38 cm
- Bredd: 38 cm

### Service

- Garanti: 5 år

### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Diameter: 380 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2000
- Ljuskval: 4000/6500/2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Stegvis dimning – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696162781
- Nettovikt: 0,72 kg
- Bruttovikt: 1,18 kg
- Höjd: 42,6 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 42,6 cm



Publiceringsdatum:  
2024-11-22  
Version: 0.381

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)