

# PHILIPS

Canaval taklampa 18  
W

Taklampor

2700 K

Vit

Dimbar;SceneSwitch



32809/31/P0



## En armatur. Din brytare. Tre ljusinställningar.

Philips Cavanal LED-taklampa är en klassisk vit armatur som passar all inredning, för energieffektivt, högkvalitativ och hållbar belysning. Välj önskad ljusstyrka för olika sinnesstämningar med hjälp av stegvis dimring.

### Lättanvänd

- Jämn ytfinish för enkel rengöring

### Ljuseffekt

- Jämn spridning av ljuset

### Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd på upp till 15 år

### Avancerad LED-teknologi

- Högt ljusflöde

### Energibesparande

- Inbyggd LED-ljuskälla, som en del av systemet
- 80 % energibesparning

# Funktioner

## Enkel att underhålla



## Jämn spridning av ljuset



## Lång livslängd



En ljuskälla att lita på. Philips LED-ljuskällor erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar (motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-ljuskällor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva bry dig om underhåll och lampbyten.

## Högt ljusflöde

Mycket vackert ljus med högt ljusflöde och en spridningsvinkel på 40° – den perfekta vinkeln för spotbelysning.

## Integrerad LED-ljuskälla



En ljuskälla du kan lita på. Med integrerad LED-ljuskälla slipper du oroa dig över underhåll och lampbyte, samtidigt som du har den perfekta ljusmiljön i ditt hem.

## 80 % energibesparning



Upp till 80 % energibesparing jämfört med standardglödlampor.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

**Hållbarhet**

- Antal tändcykler: 15 000

**Miljö**

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

**Ljusegenskaper**

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar, SceneSwitch

**Övriga egenskaper**

- Ström: 150 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,66 kg
- Höjd: 6,7 cm
- Längd: 35 cm
- Bredd: 35 cm

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniska specifikationer**

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 350 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1800
- Ljutfärg: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Stegvis dimning – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696169285
- Nettovikt: 0,66 kg
- Bruttovikt: 0,92 kg
- Höjd: 38,8 cm
- Längd: 7,4 cm
- Bredd: 38,7 cm



Publiceringsdatum:  
2025-02-28  
Version: 0.942

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)