

# PHILIPS

Titan tak-/  
väggspotlight 4 x

Tak-/väggspotlights

Ljuskälla medföljer inte

Aluminium



8718696156025



## Lev i nuet

Den här spotlighten från Philips är praktisk i hemmet. Kombinera den med en LED-ljuskälla med GU10-sockel från Philips så får du högkvalitativ belysning som räcker i många år.

### Lättanvänd

- Justerbart spothuvud
- Glödlampa medföljer ej

### Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativt material som håller länge

### Särskilda egenskaper

- Passar i alla rum

# Funktioner

## Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

## Glödlampa medföljer ej

Armatyren levereras utan lampa så att du själv kan bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och dig bäst. Välj en LED-ljuskälla från Philips för garanterat hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

## Högkvalitativt material som håller länge

Denna spotlight är tillverkad i ett slitstarkt material av hög kvalitet med överlägsen finish. Det garanterar en stabil och stöttålig produkt som kommer lyfta fram och lysa upp ditt hem i många år framöver.

## Passar i alla rum

Den här Philips-spotten är funktionell men ändå elegant, och ger alla typer av rum en dekorativ touch.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Aluminium
- Material: Metall

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- click!FIX-montering: Nej
- Riktat ljus: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Montera produkten på en armlängds avstånd: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: ClickFix

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,245 kg
- Höjd: 10 cm
- Längd: 21 cm
- Bredd: 21 cm

## Service

- Garanti: 2 år

### Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: -
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: ljuskälla medföljer ej
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 50W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 50 W
- IP-kod: IP20

- Skyddsklass: Klass I
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 4

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696156025
- Nettovikt: 1,25 kg
- Bruttovikt: 1,44 kg
- Höjd: 24,6 cm
- Längd: 12,1 cm
- Bredd: 24,1 cm
- Materialnummer (12NC): 915000873502



Publiceringsdatum:  
2024-06-17  
Version: 0.116

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)