

# PHILIPS

Donegal infälld  
spotlight

Infällda lampor

Ljuskälla medföljer inte

Grå

8718696160947



## Skapa den rätta ljusstilen

Philips Donegal infälld spotlight är tillverkad av förstklassigt damm- och rostfritt material för enkelt underhåll. Kombinera den med en LED-ljuskälla med GU10-sockel från Philips så får du högkvalitativ belysning som räcker i många år.

### Lättanvänd

- Justerbart spothuvud

### Utformad för vardagsrum och sovrum

- Inget damm, ingen rost

### Förstklassig kvalitet

- Enkelt att rengöra

# Funktioner

## Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

## Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

## Inget damm, ingen rost

Det speciella damm- och rostfria ytmaterial på den här infällda spotten minimerar dammsamling och säkerställer en lång livslängd för din produkt.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Grå
- Material: Syntet

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Nej

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,248 kg
- Hålllängd: 7.0 cm
- Hålbredd: 7.0 cm
- Höjd: 4 cm
- Längd: 9 cm
- Bredd: 9 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696160947
- Nettovikt: 0,25 kg
- Bruttovikt: 0,36 kg
- Höjd: 308 mm
- Längd: 103 mm
- Bredd: 53 mm
- Materialnummer (12NC): 915005424031



Publiceringsdatum:  
2024-06-28  
Version: 0.175

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)