

PHILIPS


Ljusslinga 5 m RGB

Lightstrips


RGB

Genomskinlig

Dimbar;RGB



8718696164242



Färglägg världen med Philips LED-lightstrips

Med fjärrkontrollen gör det enkelt att styra denna lightstrip. Bland annat kan du dimra till rätt ljusstyrka. Välj bland 30 fördefinierade färger. Philips LED-lightstrips är enkla att montera, klippa till och fästa på vilken yta som helst

Enkel installation

- Kan klippas till lämplig storlek

Plug-and-play

- Plug-and-play: enkel installation

Styrning

- Fjärrkontroll ingår för bekvämlighet

Funktioner

Kan klippas till lämplig storlek

Lightstripsen kan enkelt klippas för att passa dina utrymmen. Markeringarna på lightstripen visar var du ska klippa.

Plug-and-play: enkel installation

Våra plug-and-play-lightstrips går snabbt och enkelt att installera. Allt du behöver finns i kartongen.

Fjärrkontroll ingår för bekvämlighet

Välj lampor i olika färger och dimringsnivåer, och välj mellan olika färdiga ljusinställningar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Genomskinlig
- Material: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Ja
- Nätadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgåtergivningindex: 45

Ljusslinga/Lightstrip

- Kan förlängas: Nej

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Lightstrips
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Dimbar, RGB-färger

Övriga egenskaper

- Ström: 200 mA
- Effektivitet: 20 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,205 kg
- Höjd: 0,26 cm
- Längd: 500 cm
- Bredd: 1 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: -
- Ljuskval: RGB
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Stegvis dimning – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164242
- Nettovikt: 0,28 kg
- Bruttovikt: 0,32 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 5,5 cm
- Bredd: 16 cm



Publiceringsdatum:
2025-01-24
Version: 0.440

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com