

# PHILIPS

Filamentkronljuskälla  
frostad 40 W B35 E14

LED

2700 K

470 lm

15 000 tim.



8718699665500



## En glödlampa utan dess like

Välbekanta former som du känner igen och älskar. De ger dig glödlampans klassiska känsla, samtidigt som de använder 80 % mindre energi. Den bredstrålande vinkeln ger en perfekt, jämn ljusfördelning.

### Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

### Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardhalogenlampan i storlek och form

### Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för allmän rumsbelysning

### Ljus är mer än belysning

- Vintagestil, modern LED-teknologi

# Funktioner

## LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

## Ersätter standardhalogenlampan



Modern, energibesparande LED-standardljuskälla med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella halogenlampan.

## Perfekt för allmänbelysning



LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

## Modern LED-lampa i vintagestil

LED Classic bygger på standardiserad energieffektiv LED-teknologi. Nu kan du få en ljuskälla som innehåller den senaste teknologin och som liknar den klassiska glödlampans tidlösa design.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Typ av glas: Frostad
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Storlek

- Höjd: 9,7 cm
- Bredd: 3,5 cm

## Design och finish

- Material: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Ljusegenskaper**

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt

**Övrigt**

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

**Övriga egenskaper**

- Effektivitet: 109 lm/W

**Förpackningsinformation**

- EAN: 8718699665500
- EOC: 871869966550000
- Produkttitel: LED classic 40W B35 E14 WWFRND1PF/SRT4

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 4,3 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

**Produktens mått och vikt**

- Längd: 9,7 cm

**Tekniska specifikationer**

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387382

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718699665500
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,03 kg
- Höjd: 11,1 cm
- Längd: 4,5 cm
- Bredd: 4,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929001345311



Publiceringsdatum:  
2024-09-18  
Version: 0.395

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)