

PHILIPS

Shan taklampa 12 W

Taklampor

2700 K

White

Sensor



8718699680534



Lampa med rörelsesensor för bekvämlighet och extra låg energiförbrukning

Förbättra bekvämlighet och spara energi. Philips LED-taklampa med rörelsesensor slås enkelt på och av med en sensor, vilket innebär att du kan gå in eller ut ur rum utan att behöva famla efter en strömbrytare. Lampans stora detekteringsområde och LED-teknik med ögonblicklig tändning betyder att ditt hems belysning bara är på när du behöver den.

Enkel att uppleva

- Tack vare den inbyggda automatiska rörelsesensorn tänds denna armatur automatiskt när människor går förbi.
- Enkel installation

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Hållbarhet

- Energibesparande
- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Inbyggd rörelsesensor

Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Energibesparande

Sparar energi - bra för din ekonomi och miljön.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Sensor

Övriga egenskaper

- Ström: 108 mA
- Effektivitet: 95 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,38 kg
- Höjd: 8 cm
- Längd: 26 cm
- Bredd: 26 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 260 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1150
- Ljuskvitet: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699680534
- Nettovikt: 0,42 kg
- Bruttovikt: 0,54 kg
- Höjd: 8,2 cm
- Längd: 30 cm
- Bredd: 30 cm



Publiceringsdatum:
2024-11-22
Version: 0.467

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com