

PHILIPS

Doris taklampa 17 W

Taklampor

2700 K

White

Vattentålig



8718699758882



Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen.

Enkel att uppleva

- Enkel installation

Säkerhet

- Fuktbeständig

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen
- Enkelt att rengöra

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

Fuktbeständig

Fuktbeständig innebär att du kan använda den här produkten i badrum, kök, på balkonger och andra ställen där fukt annars skulle vara ett problem.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en

konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum, Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Vattentätt

Övriga egenskaper

- Ström: 142 mA
- Effektivitet: 88 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,57 kg
- Höjd: 9 cm
- Längd: 31,3 cm
- Bredd: 31,3 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 313 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1500
- Ljuskälla: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699758882
- Höjd: 10 cm
- Nettovikt: 0,55 kg
- Längd: 35 cm
- Bruttovikt: 0,82 kg
- Bredd: 35 cm



Publiceringsdatum:
2024-11-22
Version: 0.271

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com