

PHILIPS

Kronljus 7 W T25 E14

LED

2700 K

70 lm

15 000 tim.



8718699771690



Det allra senaste inom LED-ljuskällor för hemmet

Denna Philips LED-ljuskälla sprider ett vackert och extra varmt ljus, har otroligt lång livslängd och är energisparande. Med sin eldslågefärgade färgtemperatur är den det perfekta valet för en mysig atmosfär.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Ljus är mer än belysning

- Konstruerad för kylskåp och frysar

Funktioner

Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Särskild lampa för hushållsapparater

Philips kylskåpslampor kan användas i kylskåp, frysar och liknande utrymmen med låga temperaturer. Du kan enkelt byta ut din kylskåpslampa mot en Philips kylskåpslampa med lång livslängd.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E14
- Typ av glas: Frostad
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Material i lampan: Plast

Storlek

- Höjd: 5,9 cm
- Bredd: 2,5 cm

Design och finish

- Material: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 70 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (nom): 2700 K
- Ljusflöde: 70 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 77,00 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 77 lm/W
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699771690
- EOC: 871869977169000
- Produkttitel: LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 0,9 W
- Wattmotsvarighet: 7 W
- Effektförbrukning: 0,9 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,9 cm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000 h

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 406215
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbar: Nej
- Sockel: E14

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699771690
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,02 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 2,5 cm
- Bredd: 6,3 cm
- Materialnummer (12NC): 929002401355



Publiceringsdatum:
2024-09-06
Version: 0.84

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com