

PHILIPS

Spot 20 W MR11
GU4

LED

2700 K

184 lm

25 000 tim.



8718699774059



Upplev varmvitt LED-ljus

Philips energieffektiva LED-lampor ger ett vackert, varmvitt ljus och har en extra lång livslängd som leder till omedelbara energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här lampan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade standardlampor.

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Funktioner

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Perfekt för accentbelysning



Modern LED-spot med 36 graders bredvinklat ljusflöde som passar som både accent- och allmänbelysning. Spotten kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer – perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att förstå hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad spot
- Sockel: GU4
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 4 cm
- Bredd: 3,6 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivning: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 184 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 80 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Produkttitel: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 12V AC electronic V
- Wattstyrka: 2,3 W
- Wattmotsvarighet: 20 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 3,95 cm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 400 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 391909

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774059
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,03 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 3,6 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-04-13
Version: 0.408

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com