

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x2

LED

2700 K

355 lm

15 000 tim.



8718699774271



Upplev varmvitt LED-ljus

Philips LED-ljuskälla sprider ett vackert och extra varmt ljus, har otroligt lång livslängd och är energisparande. Med sin eldslågefärgade färgtemperatur är den det perfekta valet för en mysig atmosfär.

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenreflektorlampan i storlek och form

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning



Funktioner

Varmvitt ljus som liknar klassiska glödlampor



Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Detta ljus på 2 700 K passar bra för all belysning för hemmet.

Ersätter halogenspotten



Modern och energibesparande LED-reflektor med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till traditionella halogenreflektorlampor.

Perfekt för accentbelysning



Modern LED-spot med 36 graders bredvinklat ljusflöde som passar som både accent- och allmänbelysning. Spotten kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer – perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 5,4 cm
- Bredd: 5 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 355 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 77 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699774271
- EOC: 871869977427100
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 2SRT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 4,6 W
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,4 cm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 700 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387358

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699774271
- Nettovikt: 0,09 kg
- Bruttovikt: 0,12 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 8,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-04-04
Version: 0.256

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com