

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x2

LED

2 200–2 700 K

345 lm

15 000 tim.

Dimming



8718699776435



Ju mer du dimmar desto varmare blir ljuset.

Med Philips WarmGlow LED-lampor kan du dimra vardagsbelysningen till samma mysiga toner som traditionella ljuskällor. Ju mer du dimrar, desto varmare blir din belysning. Detta är skillnaden mot traditionella dimbara LED-lampor, som bara sänker ljuset när de dimras. WarmGlow-lampor har nu förbättrats med ett färgåtergivningsindex på 90, vilket är jämförbart med naturligt ljus, så att du kan se de verkliga färgerna i ditt hem. Philips WarmGlow LED-lampor har rätt belysning för dina behov, både när du myser i soffan på kvällen och när du vill ha en ljus början på dagen.

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning

Funktioner

Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa

Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Passar bra för all belysning i hemmet.

Perfekt för accentbelysning



Modern LED-spot med 36 graders bredvinklat ljusflöde som passar som både accent- och allmänbelysning. Spotten kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer – perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Endast med särskilda dimrar
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 5,4 cm
- Bredd: 5 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2200-2700 K
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 90 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699776435
- EOC: 871869977643500
- Produkttitel: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 2SRT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.84
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 3,8 W
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,4 cm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 700 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387455

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699776435
- Höjd: 12,7 cm
- Nettovikt: 0,1 kg
- Längd: 5,3 cm
- Bruttovikt: 0,12 kg
- Bredd: 8,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-04-12
Version: 0.192

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com