

# PHILIPS

Filamentkronljuskälla  
frostad 40 W P45 E14 x2

LED

2700 K

470 lm

15 000 tim.



871869977715



## Varmvitt ljus – utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten

Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 85 % mindre energi än traditionella ljuskällor tack vare den senaste energisparande LED-teknologin och håller tio gånger längre.

### Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

### Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för dekorativa armaturer

### LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

# Funktioner

## Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

## Perfekt för en dekorativ armatur



Philips LED-klotlampor ger en modern belysning för dekorativa armaturer som takkronor, takfläktar, spegelbelysning och lyktor.

## Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E14
- Typ av glas: Frostad
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Storlek

- Höjd: 8 cm
- Bredd: 4,5 cm

## Design och finish

- Material: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

### Övriga egenskaper

- Effektivitet: 109 lm/W

### Förpackningsinformation

- EAN: 871869977715
- EOC: 87186997771500
- Produkttitel: LED classic 40W P45 E14 WW FR NDRF2SRT6

### Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 4,3 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

### Produktens mått och vikt

- Längd: 8,2 cm

### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387384

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 871869977715
- Nettovikt: 0,04 kg
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 11,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929001345567



Publiceringsdatum:  
2024-09-18  
Version: 0.179

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)