

PHILIPS

LED-lysrör nätström
S14S

LED

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



Klar LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

LED-lysröret S14D från Philips har ovanligt lång livslängd och är energibesparande. Med sin varmvita färgtemperatur är det här lysröret det perfekta hållbara alternativet när du vill byta ut dina gamla linjära lyströr.

Ljus av hög kvalitet

- Ljus runt om

Funktioner

Ljus runt om

Den här LED-ljuskällan har en innovativ design i vintagestil som

förhindrar den skugga som normalt syns vid ljusfördelningens kant.

Resultatet är ett naturligt och varmvitt ljus runt hela lampan.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Övrigt
- Sockel: S14s
- Dimbar: Nej
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Material i lampan: Plast

Storlek

- Höjd: 30 cm
- Bredd: 3 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Omgivningstemperatur: -20 °C till +45 °C
- Nominell livslängd: 30 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 250 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 2700 K
- Ljusflöde: 250 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,1
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 113,00 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- Godkännandemärkningar: Uppfyller RoHS, CE-märkning, KEMA Keur-certifikat
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 113 lm/W
- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Produkttitel: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 2,2 W
- Effektförbrukning: 2,2 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E

Produktens mått och vikt

- Längd: 30 cm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 30 000 h

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387349
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Flimmervärde (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbar: Nej
- Kompatibilitet med drivdon: Nät
- Sockel: S14s

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514263567
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,13 kg
- Höjd: 33,5 cm
- Längd: 3,3 cm
- Bredd: 5,1 cm



Publiceringsdatum:
2025-03-28
Version: 0.443

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com