

PHILIPS

Filamentljuskälla
rökfärgat glas 20 W G200
E27

LED

1 800 K


200 lm

15 000 tim.

Dimning



8719514315396



Det allra senaste inom LED för hemmet

Denna Philips LED-ljuskälla sprider ett vackert och extra varmt ljus, har otroligt lång livslängd och är energisparande. Med sin eldslågefärgade färgtemperatur är den det perfekta valet för en mysig atmosfär.

Dimbart, extra varmvitt ljus


- Dimbart, extra varmvitt ljus

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- Lika snygg tänd som släckt

Funktioner

Dimbart, extra varmvitt ljus



Ger en inbjudande mysbelysning med extra varmvitt ljus som kan dimras efter stämning och miljö.

Lika snygg tänd som släckt



”Vackra lampor med synliga glödrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta.”

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad globlampa
- Sockel: E27
- Dimbar: Ja
- Ljuskällans ytbehandling: rökfärgad
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 28,6 cm
- Bredd: 20,2 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Omgivningstemperatur: -20 till +45 °C
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 1800 K
- Nominellt ljusflöde: 200 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0.5 s
- Färgkod: 818 | CCT of 1800K
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 1800 K
- Ljusflöde: 200 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 30 lm/W

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, Dekorativ

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 30 lm/W
- CE-märkning: Ja
- EU RoHS-kompatibel: Ja

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514315396
- EOC: 871951431539600
- Produkttitel: LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Effekt

- Effektfaktor (fraktion): 0.7

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0,7
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 6,5 W
- Wattmotsvarighet: 20 W
- Effektförbrukning: 6,5 W

Produktens mått och vikt

- Längd: 28,6 cm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000 h

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- Flimmervärde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbar: Endast med särskilda dimmers
- Sockel: E27

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514315396
- Nettovikt: 0,36 kg
- Bruttovikt: 0,7 kg
- Höjd: 32 cm
- Längd: 22,5 cm
- Bredd: 22,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-04-03
Version: 0.343

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com