

PHILIPS

Filamentkronljuskälla
klar 40 W BA35 E14

LED

2 200–2 700 K

470 lm

15 000 tim.

Dimning



8719514324374



Upplev dimbart, varmvitt LED-ljus

Philips klara LED-kronljuslampor sprider ett vackert, gnistrande ljus och har en ovanligt lång livslängd. Den här lampan är vacker både tänd och släckt, och den passar perfekt för ljuskronor med små socklar (E14).

Välj en hållbar lösning

- Bättre för både plånboken och planeten

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för dekorativa armaturer

Funktioner

Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Perfekt för en dekorativ armatur



Philips LED-kronljuslampor ger en modern belysning för dekorativa armaturer som takkronor, takfläktar, spegelbelysning och lyktor.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Endast med särskilda dimrar
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 11,9 cm
- Bredd: 3,5 cm

Design och finish

- Material: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2200–2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, WarmGlow

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 138 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Produkttitel: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 3,4 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): D

Produktens mått och vikt

- Längd: 11,9 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1109143

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324374
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,03 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 4,6 cm
- Bredd: 6,3 cm
- Materialnummer (12NC): 929003013001



Publiceringsdatum:
2024-09-18
Version: 0.406

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com