

PHILIPS


Panel taklampa 12
W kvadratisk

Taklampor


2700 K

Svart

Dimbar



8719514326644



LED-panel som kan dimras utan dimmer

Ibland vill du anpassa ljuset beroende på vad du håller på med. Med den här Philips SceneSwitch LED-panelen kan du enkelt ändra ljusinställningen med din befintliga strömbrytare. Ingen dimmer eller extra installation krävs.

Utformad för vardagsrum och sovrum

- Perfekt när du vill koppla av och umgås

Matcha din inredning

- Supersmidig utformning

Ljuseffekt

- Jämn ljusfördelning

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen
- Enkelt att rengöra

Funktioner

Perfekt när du vill koppla av och umgås

Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den plats där familjen samlas för att slappna av eller umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och sovrum måste vara flexibel och lätt att justera beroende på användningen under dagen. Om du noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med olika lager ljus kan du skapa en rymlig känsla och få rummet att kännas varmt och inbjudande.

Supersmidig utformning

Den smala designen är perfekt för rum med lågt innertak, och sitter tätt mot ytan.

Jämn ljusfördelning

Ge dina rum en jämn belysning.

Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar

Övriga egenskaper

- Ström: 98 mA
- Effektivitet: 91 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,8 kg
- Höjd: 4,2 cm
- Längd: 30 cm
- Bredd: 30 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 1100
- Ljusfärg: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Stegvis dimning – använd ej med dimmer
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 12
- IP-kod: IP20

- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514326644
- Nettovikt: 0,74 kg
- Bruttovikt: 0,98 kg
- Höjd: 31,7 cm
- Längd: 6 cm
- Bredd: 31,1 cm
- Materialnummer (12NC): 929002665401



Publiceringsdatum:
2024-07-25
Version: 0.305

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com