

PHILIPS


Moire taklampa 20
W

Taklampor

2700 K

Vit

8719514335110



Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen

Ljuseffekt

- Den här taklampan använder en teknik med tvinnad optik som på ett smart sätt fördelar ljuset för att förbättra den övergripande ljusupplevelsen. Armaturens lins har en pyramidmikrostruktur som sprider och fördelar ljuset jämnt, vilket är skonsamt för ögonen.

Enkel att uppleva

- Enkel installation

Ljuseffekt

- Jämn ljusfördelning

Förstklassig kvalitet

- Enkelt att rengöra

Funktioner

Tvinnad optik

Den här taklampan använder en teknik med tvinnad optik som på ett smart sätt fördelar ljuset för att förbättra den övergripande ljusupplevelsen.

Armaturens lins har en pyramidmikrostruktur som sprider och fördelar ljuset jämnt, vilket är skonsamt för ögonen.

Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

Jämn ljusfördelning

Ge dina rum en jämn belysning.

Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 15 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 170 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,58 kg
- Höjd: 5 cm
- Längd: 38 cm
- Bredd: 38 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 380 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2000
- Ljüs färg: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

8719514335110

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514335110
- Höjd: 42,6 cm
- Nettovikt: 0,68 kg
- Längd: 6,2 cm
- Bruttovikt: 1,03 kg
- Bredd: 42,6 cm



Publiceringsdatum:
2024-11-22
Version: 0.442

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com