

PHILIPS

Filamentljuskälla
klar 60 W A60 E27

UltraEfficient

3 000 K

840 lm

50 000 tim.

Light that's **easy**
on your eyes 



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343788



Klara LED- kronljuslampor låter ditt hem gnistra lite extra

Philips LED-ljuskällor sprider ett vackert, varmvitt ljus, har en ovanligt lång livslängd och är energibesparande. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina klara standardljuskällor.

Välj en hållbar lösning

- Bättre för både plånboken och planeten
- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- LED-lampa i klassiskt glas

Funktioner

Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

Design i klarglas

Snygg och stämningsfull lampa, samma höga prestanda som alltid. Klassiska designer i klarglas som imiterar det vackra glittrande ljuset från traditionella ljuskällor och passar perfekt överallt.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 10,5 cm
- Bredd: 6 cm

Design och finish

- Material: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 500 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 840 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 830 | CCT of 3000K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514343788
- EOC: 871951434378800
- Produkttitel: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 4 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,5 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1370029

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514343788
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,05 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,5 cm
- Bredd: 6,3 cm
- Materialnummer (12NC): 929003066701



Publiceringsdatum:
2024-06-21
Version: 0.348

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com