

PHILIPS

Filamentkronljus klar
4,9 W (motsvarar 40 W)
C35 E14

Smart LED

Ställbart vitt ljus

Glas

Enkel plug and play

Styr med WiZ-appen eller röst



8719514372061



Välj mellan varmvitt och kallvitt ljus

Komplettera dina mindre lampor med smart ljus med Philips smarta, justerbara och vita LED-kronljuslampa i vintagestil med tvinnad glödtråd och E14-sockel. Denna ljuskälla är WiZ-ansluten. Använd den tillsammans med ditt befintliga Wi-Fi för att styra den med WiZ-appen eller din röst.

Enkel installation

- Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

Smart kontroll

- Styr vart du än befinner dig med din smartphone.
- Röststyrning med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts

Smarta funktioner

- Smart ljusreglering via app, röst eller dimmer
- Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman
- Energiövervakning

Ljuslägen

- Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen
- Anpassa scener med förprogrammerade dynamiska ljuslägen.

Funktioner

Enkel plug and play

WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

Styr varifrån du vill

Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.

Röststyrning

Styr dina lampor handsfree genom att använda din röst och Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts. Använd enkla röstkommandon för att tända och släcka dina lampor, öka ljusstyrkan, dimra, ändra färg och anpassa ljusscener.

Smart dimningsfunktion

Dra ner ljusstyrkan till önskad nivå med hjälp av din smartphone, WiZmote eller din röst. Du behöver inte installera en dyr dimmer.

Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman

Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och stängs av när den inte behövs.

Energiövervakning

WiZ-appen håller koll på dina lampors energiförbrukning. Du kan titta på din dag- eller veckorapport och planera belysningen för en smart och optimerad energiförbrukning i hemmet.

Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena såsom Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

Anpassade scener

Blanda färgstarka och vita ljuslägen för att skapa det perfekta stämningsläget för dig. Spara inställningarna och aktivera när som helst med hjälp av appen, WiZmote eller din röst.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: C35
- Sockel: E14
- Teknik: Smart WiFi
- Typ av glas: Klar
- Dimbar: Endast med särskilda dimrar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar

Storlek

- Höjd: 11,3 cm
- Vikt: 0,03 kg
- Bredd: 3,5 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2700–6500 K
- Ljüs färgskategori: Ställbart vitt ljus
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 33 mA
- Effektivitet: 95 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514372061
- EOC: 871951437206100
- Produkttitel: PHI WFB 40W C35 E14 927-65 CL 1PF/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 4,9 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 11,3 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 470 lm
- Specifierad effekt: 4.9 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1901127

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372061
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7 cm



Publiceringsdatum:
2025-03-11
Version: 0.168

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com