

PHILIPS

Kronljus 4,9 W (motsvarar
40 W) C37 E14

Smart LED

Full färgskala

Plast

Enkel plug and play

Styr med WiZ-appen eller röst



8719514372405



Färgglatt ljus som passar ditt humör

Komplettera dina kandelaber-armaturer med smart ljus med hjälp av Philips smarta och flerfärgade LED-kronljuslampa med E14-sockel. Denna ljuskälla är WiZ-ansluten. Använd den tillsammans med ditt befintliga Wi-Fi för att styra den med WiZ-appen eller din röst.

Enkel installation

- Enkel plug and play. Fungerar med din befintliga Wi-Fi-router.

Smart kontroll

- Styr vart du än befinner dig med din smartphone.
- Röststyrning med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts

Smarta funktioner

- Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman
- Förinställda välbefinnandefunktioner

Ljusställningen

- Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen
- Miljontals färger och dynamiska ljusställningen
- Anpassa scener med förprogrammerade dynamiska ljusställningen.

Funktioner

Enkel plug and play

WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

Styr varifrån du vill

Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.

Röststyrning

Styr dina lampor handsfree genom att använda din röst och Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts. Använd enkla röstkommandon för att tända och släcka dina lampor, öka ljusstyrkan, dimra, ändra färg och anpassa ljusscener.

Automatisera dina ljuskällor med hjälp av scheman

Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och stängs av när den inte behövs.

Förinställda välbefinnandefunktioner

Använd de förinställda välbefinnandefunktionerna i WiZ-appen för att dra nytta av det belysningsmönster som passar bäst för din dygnsrytm under dagen. WiZ ger dig starkt dagsljus när du behöver få energi och fokus, och övergår sedan sömlöst till ett mjukt och varmt vitt ljus som hjälper dig slappna av och sova bättre.

Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen

Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena såsom Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

Miljontals färger och dynamiska ljuslägen

Välj från en palett med miljontals ljusfärger för att skapa en inbjudande atmosfär i ditt hem. De subtila skillnaderna i våra dynamiska ljuseffekter påverkar din omgivning positivt

Anpassade scener

Blanda färgstarka och vita ljuslägen för att skapa det perfekta stämningsläget för dig. Spara inställningarna och aktivera när som helst med hjälp av appen, WiZmote eller din röst.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: C37
- Sockel: E14
- Teknik: Smart WiFi
- Typ av glas: Frostad
- Dimbar: Endast med särskilda dimrar

Storlek

- Höjd: 11,6 cm
- Vikt: 0,045 kg
- Bredd: 3,9 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 90
- Färgtemperatur: 2200-6500 K
- Ljutfärgskategori: Full färgskala
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA
- Effektivitet: 95 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514372405
- EOC: 871951437240500
- Produkttitel: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 1PF/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.51
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 4,9 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 11,6 cm

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 15 000 h
- Specificerat ljusflöde: 470 lm
- Specificerad effekt: 4.9 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1877837

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372405
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,09 kg
- Höjd: 16 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7 cm



Publiceringsdatum:
2024-12-02
Version: 0.202

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com