

# PHILIPS

Moire taklampa 36  
W

Taklampor

4 000 K

White



8719514431720



## Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för ögonen.

### Ljuseffekt

- Den här taklampan använder en teknik med tvinnad optik som på ett smart sätt fördelar ljuset för att förbättra den övergripande ljusupplevelsen. Armaturens lins har en pyramidmikrostruktur som sprider och fördelar ljuset jämnt, vilket är skonsamt för ögonen.

### Enkel att uppleva

- Enkel installation

### Ljuseffekt

- Jämn ljusfördelning

### Förstklassig kvalitet

- Enkelt att rengöra

### Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

# Funktioner

## Tvinnad optik

Den här taklampan använder en teknik med tvinnad optik som på ett smart sätt fördelar ljuset för att förbättra den övergripande ljusupplevelsen.

Armaturens lins har en pyramidmikrostruktur som sprider och fördelar ljuset jämnt, vilket är skonsamt för ögonen.

## Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

## Jämn ljusfördelning

Ge dina rum en jämn belysning.

## Enkelt att rengöra

Smidiga material som är lätta att rengöra innebär att ditt hem alltid ser prydligt ut – från golv till tak.

## Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 180 mA
- Effektivitet: 105 lm/W

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,1 kg
- Höjd: 8 cm
- Längd: 49 cm
- Bredd: 49 cm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 490 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 3800
- Ljuskval: 4000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

8719514431720

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514431720
- Nettovikt: 1,05 kg
- Bruttovikt: 2,18 kg
- Höjd: 52,2 cm
- Längd: 9,7 cm
- Bredd: 52,2 cm



Publiceringsdatum:  
2024-11-22  
Version: 0.248

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)