

# PHILIPS

Mauve taklampa 6  
W

Taklampor

2700 K

White

Sensor



8719514431805



## Lampa med rörelsesensor för bekvämlighet och extra låg energiförbrukning

Förbättra komforten samtidigt som du sparar energi. Philips LED-taklampa med rörelsesensor slås enkelt på och av med en sensor, vilket innebär att du kan gå in eller ut ur rum utan att behöva famla efter en strömbrytare. Lampans stora detekteringsområde och LED-teknik med ögonblicklig tändning betyder att ditt hems belysning bara är på när du behöver den.

### Enkel att uppleva

- Tack vare den inbyggda automatiska rörelsesensorn tänds denna armatur automatiskt när människor går förbi.
- Enkel installation

### Hållbarhet

- Energibesparande

# Funktioner

## Inbyggd rörelsesensor Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i

kontakten, och armaturen klar att tändas.

## Energibesparande

Sparar energi - bra för din ekonomi och miljön.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Sensor

## Övriga egenskaper

- Ström: 45 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,26 kg
- Höjd: 7,2 cm
- Längd: 25 cm
- Bredd: 25 cm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 250 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 600
- Ljuskv: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514431805
- Nettovikt: 0,26 kg
- Bruttovikt: 0,49 kg
- Höjd: 27,2 cm
- Längd: 8,2 cm
- Bredd: 27,2 cm



Publiceringsdatum:  
2024-11-22  
Version: 0.253

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)