

PHILIPS

Runner tak-/
väggspotlight 4 x


Tak-/väggspotlights

Ljuskälla medföljer inte

Svart

ClickFix

8719514435353



Lev i nuet

Denna spot i industristil är liten, slimmad och enkel, och passar perfekt i moderna rum. Det svarta aluminiumhöljet kompletterar ljuskällan felfritt. En enastående dekorativ produkt med en roterande ljuskälla.

Matcha din inredningsstil

- Elegant och modern design

Särskilda egenskaper

- Justerbart spothuvud
- Elegant svart

Utformad för vardagsrum och sovrum

- Högkvalitativa material

Funktioner

Ett modernt utseende Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

Elegant svart

Svart är tidlöst och elegant och har den intensiva, djupa färgen av ebenholts trä.

Högkvalitativa material

Den här lampan är tillverkad i lager av material med mönster av hög kvalitet och överlägsen finish. Det garanterar en stabil och hållbar produkt som kommer att förbättra ditt hem i många år framöver.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbar höjd: Nej
- Justerbart spothuvud: Ja
- Antirost och antidamm: Nej
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dag- och nattsensor: Nej
- Riktat ljus: Nej
- Dimbar: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- FFP – Frustrationsfritt paket: Nej
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelse- och dagsljussensor: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Passar perfekt för att skapa stämning: Ja
- Passar perfekt för horisontell/vertikal montering: Ja
- Passar perfekt som orienteringsljus: Ja
- Kan monteras både uppåt och nedåt: Ja
- Passar perfekt för vägg- eller takmontering: Nej
- Svängbart huvud (vänster-höger): Nej
- Bärbar: Nej
- Skyddshölje ingår: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Tåligt material av hög kvalitet: Ja
- Kan roteras fritt åt olika håll: Ja
- Solenergi: Nej
- Lutningsbart huvud (upp-ned): Ja
- Kontakt för Storbritannien medföljer: Nej
- USB-laddning: Nej
- Varmvitt ljus: Nej
- Vattentät: Nej
- Mittpunkt: Nej
- Mittpunkt: Nej

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- Fler egenskaper: ClickFix

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,16 kg
- Höjd: 10,9 cm
- Längd: 24 cm
- Bredd: 24 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: –
- Nätström: AC 220–240
- LED: Nej
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 20W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 20 W
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I
- Utbytbar ljuskälla: Ja
- Antal ljuskällor: 4

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435353
- Nettovikt: 1,16 kg
- Bruttovikt: 1,39 kg
- Höjd: 25,1 cm
- Längd: 11,3 cm
- Bredd: 25,3 cm



Publiceringsdatum:
2024-11-22
Version: 0.272

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com