

# PHILIPS

Filamentkronljuskälla  
klar 40 W B35 E14

UltraEfficient

3 000 K

485 lm

50 000 tim.



8719514435759



## LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Philips LED-ljuskällor sprider ett vackert, varmvitt ljus, har en ovanligt lång livslängd och är energibesparande. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina klara standardljuskällor.

### Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

### Välj en hållbar lösning

- Bättre för både plånboken och planeten
- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

### Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- LED-lampa i klassiskt glas

# Funktioner

## LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljus bländas man. Om det är för

dämpat kan man uppleva flimmar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

### Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

### Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

## Design i klarglas

Snygg och stämningsfull lampa, samma höga prestanda som alltid. Klassiska designer i klarglas som imiterar det vackra glittrande ljuset från traditionella ljuskällor och passar perfekt överallt.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Bulb Material: Glas

## Storlek

- Höjd: 12,5 cm
- Bredd: 3,5 cm

## Design och finish

- Material: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 485 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 830 | CCT of 3000K

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

## Övriga egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

#### Förpackningsinformation

- EAN: 8719514435759
- EOC: 871951443575900
- Produkttitel: LED CLA 40W B35 E14 3000K CL UE SRT4

#### Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.35
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 2,3 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

#### Produktens mått och vikt

- Längd: 12,5 cm

#### Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1370032

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435759
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,05 kg
- Höjd: 14,7 cm
- Längd: 4,7 cm
- Bredd: 6,4 cm



Publiceringsdatum:  
2025-01-13  
Version: 0.372

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)