

# PHILIPS

Filamentkronljuskälla  
klar 12 W S26 E14

LED

2700 K

110 lm

15 000 tim.



8719514441415



## En ljuskälla som saknar motstycke

Philips LED-ljuskällor sprider ett vackert, varmvitt ljus, har en ovanligt lång livslängd och är energibesparande. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina klara standardljuskällor.

### Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

### Skapa rätt belysning för hemmet

- En enkel LED för daglig användning

# Funktioner

## LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

## En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta ljuskällan för dina basbehov. Du får ett vackert ljus och pålitlig prestanda – till ett bra pris.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: S26
- Sockel: E14
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Storlek

- Höjd: 6,1 cm
- Bredd: 2,6 cm

## Design och finish

- Material: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 270 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 110 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Övriga egenskaper

- Effektivitet: 110 lm/W

## Förpackningsinformation

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Produkttitel: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 230 V
- Wattstyrka: 1 W
- Wattmotsvarighet: 12 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E

## Produktens mått och vikt

- Längd: 6,1 cm

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1031263

8719514441415

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514441415
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,02 kg
- Höjd: 14,7 cm
- Längd: 3 cm
- Bredd: 7,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929003501101



Publiceringsdatum:  
2024-09-07  
Version: 0.289

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)