

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x3

LED

2700 K

355 lm

15 000 tim.



8719514452503



Varmvitt ljus – utan att behöva kompromissa med ljuskvaliteten

Klassiska former som du känner till och älskar. De förbrukar ungefär 85 % mindre energi än traditionella ljuskällor tack vare den senaste energisparande LED-teknologin och håller tio gånger längre.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenreflektorlampan i storlek och form

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för accentbelysning
- Perfekt för allmän rumsbelysning

Funktioner

Ersätter halogenspotten



Modern och energibesparande LED-reflektor med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till traditionella halogenreflektorlampor.

Perfekt för accentbelysning



Modern LED-spot med 36 graders bredvinklat ljusflöde som passar som både accent- och allmänbelysning. Spotten kan användas i infällda armaturer och justerbara takarmaturer

– perfekt i köket, ovanför köksön, i vardagsrummet och över matbordet.

Perfekt för allmänbelysning



LED-standardlamporna från Philips är moderna, mångsidiga och passar perfekt som allmänbelysning.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 5,4 cm
- Bredd: 5 cm

Design och finish

- Material: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 355 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 77 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514452503
- EOC: 871951445250300
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3CT/8 EC

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 4,6 W
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,4 cm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 700 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387358

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514452503
- Nettovikt: 0,15 kg
- Bruttovikt: 0,19 kg
- Höjd: 11,4 cm
- Längd: 5,2 cm
- Bredd: 10,6 cm
- Materialnummer (12NC): 929001215223



Publiceringsdatum:
2024-09-18
Version: 0.352

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com