

PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
infälld lampa 2,2 W 105
mm

UltraEfficient

3 000 K

Vit

8719514494602



Överlägsen ljuskvalitet och design

Philips har utvecklat ett extremt effektivt Downlight som använder sig av ny teknik för att minska koldioxidutsläpp, minska materialavfall och sänka energianvändningen. Med en överlägsen 50 000 timmars livslängd håller den 3 gånger längre än motsvarande produkter till Philips LED Downlight – och använder endast 50 % energi. Precis vad som behövs för en mer hållbar planet.

Hållbara belysningslösningar

- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Ljuseffekt

- Ljusspridare av hög kvalitet Klart ljus med jämn fördelning

Material och ytbehandling

- Metallmaterial av hög kvalitet

Funktioner

5 års garanti på LED-system




Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Ljusspridare av hög kvalitet Klart ljus med jämn fördelning



Ljusspridaren sprider mjukt ljus jämnt i dina rum.

Metallmaterial av hög kvalitet



Hållbart och snyggt metallmaterial för kraftig ytbehandling.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 51 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 25 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgkonsekvens: 5 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient

Övriga egenskaper

- Ström: 25 mA
- Effektivitet: 180 lm/W

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.35

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,099 kg
- Hållängd: 8.0–9.0 cm
- Hålbredd: 8.0–9.0 cm
- Höjd: 4,95 cm
- Längd: 10,5 cm
- Infällningsdjup: 0,2 cm
- Bredd: 10,5 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 50 000 h
- Diameter: 105 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 400
- Ljusfärg: 3000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 2.2
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514494602
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,13 kg
- Höjd: 10,8 cm
- Längd: 5,6 cm
- Bredd: 10,8 cm



Publiceringsdatum:
2025-01-28
Version: 0.322

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com