

# PHILIPS

Meson infälld lampa  
5,5 W 90 mm

Infällda lampor

4 000 K

Vit

8720169174122



## Behagligt ljus med slimmad passform

Lys upp ditt utrymme med Philips EyeComfort LED-downlight som ger en bekväm ljuskälla och är skonsam för dina ögon.

### Enkel att uppleva

- Perfekt för rum med lågt i tak - en subtil armatur som knappt märks.

### Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

### LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Mindre bländning. Ökad komfort.

# Funktioner

## Lämplig för låga innertak Slimmad design

### Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

## EyeComfort med tvinnad optik

Teknik med tvinnad optik förbättrar den övergripande belysningsupplevelsen i din vardag. Mikrolinstekniken är präglad med 3D-mönster för att ge ett mjukt ljus och en jämn fördelning av ljuset, vilket minskar

bländningen avsevärt. Belysningen ger inte bara ett mjukt och enhetligt ljus som är behagligt för ögon, utan omfördelar även ljuset på ett smart sätt för mindre bländande belysning i det upplysta området.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 7 500

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 100 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 46 mA
- Effektivitet: 69 lm/W

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,036 kg
- Hålllängd: 8.0 cm
- Hålbredd: 8.0 cm
- Höjd: 3,5 cm
- Längd: 9 cm
- Infällningsdjup: 8,7 cm
- Bredd: 9 cm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 90 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 550
- Ljusefärg: 4000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Nej
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5.5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169174122
- Nettovikt: 0,11 kg
- Bruttovikt: 0,15 kg
- Höjd: 11,8 cm
- Längd: 9,3 cm
- Bredd: 9,3 cm



Publiceringsdatum:  
2024-11-22  
Version: 0.312

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)