

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10

UltraEfficient

4 000 K

375 lm

50 000 tim.



8720169174320



En ljuskälla som saknar motstycke

Philips LED-spotlights ger en riktad, klar ljusstråle, har en ovanligt långt livslängd och är energibesparande. Den här spotten är det perfekta hållbara alternativet när du vill byta ut dina 50 W-spottar med GU10-sockel.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardhalogenlampan i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Funktioner

Ersätter standardhalogenlampan



Modern, energibesparande LED-standardljuskälla med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella halogenlampan.

Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusstarkt kan man bli bländad. Om det är för dämpat kan man uppleva flimrar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 5,4 cm
- Bredd: 5 cm

Design och finish

- Material: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivning: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Nominellt ljusflöde: 375 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 840 | CCT of 4000K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 178 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169174320
- EOC: 872016917432000
- Produkttitel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND UE SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattstyrka: 2,1 W
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,4 cm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 680 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1428241

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169174320
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,12 kg
- Höjd: 13,2 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm
- Materialnummer (12NC): 929003610101



Publiceringsdatum:
2024-09-18
Version: 0.420

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com