

# PHILIPS

Bracia tak-/  
väggspotlight

Tak-/väggspotlights

2700 K

Svart

ClickFix



8720169174825



## Snygga LED-spotlights som lyser upp valfritt rum i ditt hem

Bracia-serien med LED-spotlights är designad för att lysa upp ditt hem med varmvitt ljus. Med en tidlös design och Philips-kvalitet får du en perfekt lösning som håller i många år. Ett justerbart huvud och en bred spridningsvinkel säkerställer generös belysning i alla rum, oavsett om det är vardagsrummet eller hallen. Bracia-spotlights är också perfekta för att lysa upp arbetsytor i köket eller platser där du behöver en stor mängd starkt ljus.

### Lättanvänd

- Justerbart spothuvud

### Hållbara belysningslösningar

- Upp till 80 % energibesparing
- Lång livslängd – upp till 25 000 timmar

### Avancerad LED-teknologi

- 5 års garanti på LED-system

### Förstklassig kvalitet

- Högkvalitativt material som håller länge

8720169174825

**Särskilda egenskaper**

- Klart ljus med jämn fördelning

**Ljus av hög kvalitet**

- EyeComfort – ljus som är skonsamt för ögonen


# Funktioner

## Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

## Upp till 80 % energibesparing



LED-ljuskällor sparar upp till 80 % energi jämfört med traditionell belysning med samma ljusflöde. När du köper en LED-lampa från Philips börjar du spara pengar direkt. För varje ljuskälla du ersätter med en LED-lampa kommer du att se omedelbara resultat i form av en lägre elräkning.

## Lång livslängd – upp till 25 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 25 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i årtal, utan kan bara njuta av den perfekta ljusatmosfären i ditt hem.

## 5 års garanti på LED-system



Utöver den vanliga 2 års garantin på armaturen erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet (LED-modul och driftdon).

## Högkvalitativt material som håller länge

Denna spotlight är tillverkad i ett slitstarkt material av hög kvalitet med överlägsen finish. Det garanterar en stabil och stöttålig produkt som kommer lyfta fram och lysa upp ditt hem i många år framöver.

## Klart ljus med jämn fördelning

För att verkligen lysa upp dina rum ska du välja den här belysningen med jämn ljusfördelning.

## EyeComfort – ljus som är skonsamt för ögonen



Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel för effekter av flimmar, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. Denna LED-armatur från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, den fortsätter att göra det under hela sin livslängd med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 15 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Justerbart spothuvud: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Varmvitt ljus: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgåtergivningsindex: 80

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Kök, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: ClickFix

## Övriga egenskaper

- Ström: 47 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,22 kg
- Höjd: 12,5 cm
- Längd: 9 cm
- Bredd: 9 cm

## Service

- Garanti: 5 år

## Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 550
- Ljuskälla: 2700
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: F
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 5,5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Antal ljuskällor: 1

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169174825
- Nettovikt: 0,22 kg
- Bruttovikt: 0,28 kg
- Höjd: 12 cm
- Längd: 9,6 cm
- Bredd: 9,6 cm



Publiceringsdatum:  
2025-01-28  
Version: 0.335

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)