

PHILIPS

Filamentljuskälla
frostad 40 W A60 E27

UltraEfficient

2700 K

485 lm

50 000 tim.



8720169187535



LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Philips LED-ljuskälla som erbjuder en allmän belysningslösning för dagliga inomhusaktiviteter. Uppnå omedelbara energibesparingar utan att kompromissa om belysningskvaliteten, samtidigt som du minskar behovet av att byta ljuskällor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj en hållbar lösning

- Bättre för både plånboken och planeten
- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Funktioner

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för

ljus bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Typ av glas: Frostad
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 10,4 cm
- Bredd: 6 cm

Design och finish

- Material: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 485 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169187535
- EOC: 872016918753500
- Produkttitel: LED CLA 40W A60 E27 2700K FR UE SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattstyrka: 2,3 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,4 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1442603

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169187535
- Nettovikt: 0,03 kg
- Bruttovikt: 0,05 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,5 cm
- Bredd: 6,3 cm
- Materialnummer (12NC):
929003622901



Publiceringsdatum:
2024-08-29
Version: 0.414

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com