

# PHILIPS

Garnet taklampa 30  
W

Taklampor

4 000 K

Svart



8720169195233



## En armatur. Din strömbrytare. Tre ljusinställningar.

Det har aldrig varit enklare att förändra atmosfären i ditt rum. Philips SceneSwitch LED-taklampa låter dig skapa stämning med tre unika inställningar. Kombinationen av huvudljus och indirekt ljus ger dig alternativ som är perfekta för dina middagar så väl som dina koncentrerade och mysiga stunder. Ingen dimmer eller installation krävs – allt du behöver är din befintliga strömbrytare.

### Enkel att uppleva

- Enkel installation

### Ljuseffekt

- Indirekt ljus
- Trippelzonslampa
- Mjukt harmoniskt sken

### Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

# Funktioner

## Enkel installation

Enklare installation. Fäst eller häng säkert på väggen eller i taket, sätt i kontakten, och armaturen klar att tändas.

## Indirekt ljus

Volcano-lampskärm är en fin inredningsdetalj och ger mjuk ljusreflektering.

## Trippelzonslampa

Ljuskälla med trippelzonslampa ger dig flexibilitet att skapa stämning efter humör.

## Mjukt harmoniskt sken

Den rätta kombinationen av indirekt och direkt ljus sprider ett varmt sken överallt utan att blända.

## Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmar, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rund

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 20 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor, Garage
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 154 mA
- Effektivitet: 113 lm/W

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9

#### Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 1,04 kg
- Höjd: 8,9 cm
- Längd: 40 cm
- Bredd: 40 cm

#### Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Diameter: 400 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 3400
- Ljuskval: 4000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169195233
- Nettovikt: 1,07 kg
- Bruttovikt: 2,36 kg
- Höjd: 44 cm
- Längd: 12 cm
- Bredd: 44 cm



Publiceringsdatum:  
2024-11-22  
Version: 0.376

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)