

PHILIPS

Filamentljuskälla
klar 60 W ST64 E27

UltraEfficient


2700 K

840 lm

50 000 tim.



8720169202689



LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Philips LED-ljuskälla som erbjuder en allmän belysningslösning för dagliga inomhusaktiviteter. Uppnå omedelbara energibesparingar utan att kompromissa om belysningskvaliteten, samtidigt som du minskar behovet av att byta ljuskällor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj en hållbar lösning

- Sparar upp till 90 % energi
- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Funktioner

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusstarkt blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Sparar upp till 90 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 90 % i energi direkt genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenlampor

Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år



Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 14 cm
- Bredd: 6,4 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 840 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169202689
- EOC: 872016920268900
- Produkttitel: LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattstyrka: 4 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Längd: 14 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1442639

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169202689
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 17,7 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-03-06
Version: 0.441

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com