

# PHILIPS

Lampa 60 W A60  
E27 x3

Smart LED

Smart ljuskälla i full färgskala

Upp till 806 lumen

Enkel plug and play

Styr med app eller röst



8720169204423



## Smart belysning i vardagen

Philips LED-ljuskällor ger en enkel lösning för att åstadkomma det färgurval som passar din tillämpning. De är designade med vackert ljus, exceptionellt lång livslängd och omedelbara, betydande energibesparingar. Med en ren och elegant design är denna ljuskälla den perfekta ersättningen för dina traditionella ljuskällor.

### Enkel installation

- Enkel plug and play

### Smart kontroll

- Styr vart du än befinner dig med din smartphone
- Styr med hjälp av bara rösten

### Smarta funktioner

- Förinställda välbefinnandefunktioner
- Automatisera din belysning med hjälp av scheman

### Ljuslägen

- Miljontals färger och dynamiska ljuslägen
- Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen

# Funktioner

## Enkel plug and play



WiZ fungerar med din befintliga Wi-Fi-router, ingen ytterligare gateway behövs. Sätt bara i kontakten till din nya belysning och ladda ner WiZ-appen, så är det klart!

## Styr varifrån du vill



Styr dina WiZ-lampor via en smartphone, oavsett var du befinner dig. Nu behöver du inte fundera på om du glömde släcka lamporna när du gick hemifrån. WiZ-appen är tillgänglig för iOS och Android.

## Styr med hjälp av bara rösten




Styr belysningen med rösten – aktivera integrering med Google eller Alexa, eller lägg till bland dina Siri-genvägar.

## Förinställda välbefinnandefunktioner

Använd de förinställda välbefinnandefunktionerna i WiZ-appen för att dra nytta av det belysningsmönster som passar bäst för din dygnsrytm under dagen. WiZ ger dig starkt dagsljus när du behöver få energi och fokus, och övergår sedan sömlöst till ett mjukt och varmt vitt ljus som hjälper dig slappna av och sova bättre.

## Automatisera din belysning med hjälp av scheman



Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och släcks när den inte behövs.

## Miljontals färger och dynamiska ljuslägen



Välj från en palett med miljontals ljusfärger för att skapa en inbjudande atmosfär i ditt hem. De subtila skillnaderna i våra dynamiska ljuseffekter påverkar din omgivning positivt

## Justerbart varmvitt och kallvitt ljus, samt förinställda lägen



Välj allt från energigivande kallvitt ljus, till mjukt varmvitt, eller välj något av de förinställda lägena såsom Fokus och Avslappning för att skapa den stämning som passar bäst för stunden.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: A60
- Sockel: E27
- Teknik: Smart WiFi
- Typ av glas: Frostad
- Dimbar: Trådlös dimring
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad

## Storlek

- Höjd: 12,2 cm
- Vikt: 0,195 kg
- Bredd: 6 cm

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000 h

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Ljutfärgskategori: Full färgskala
- Nominellt ljusflöde: 806 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt

## Övrigt

- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 65 mA
- Effektivitet: 94 lm/W

## Förpackningsinformation

- EAN: 8720169204423
- EOC: 872016920442300
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 8,5 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

## Produktens mått och vikt

- Längd: 12,2 cm

## Märkvärden

- Specifierad livslängd: 25 000 h
- Specifierat ljusflöde: 806 lm
- Specifierad effekt: 8.5 W

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1877826
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169204423
- Nettovikt: 0,15 kg
- Bruttovikt: 0,27 kg
- Höjd: 15,5 cm
- Längd: 8,5 cm
- Bredd: 18 cm



Publiceringsdatum:  
2025-03-11  
Version: 0.333

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)