

PHILIPS

Spot 35 W PAR16
GU10 x3

LED

3 000 K

230 lm

15 000 tim.



8720169213876



Strålande LED- belysning

Philips LED-ljuskällor ger ljus av hög kvalitet, har extra lång livslängd och ger omedelbara, avsevärda energibesparingar.

Ljus av hög kvalitet

- Läs mer om belysning

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Bättre för både plånboken och planeten

Funktioner

Läs mer om belysning



Färgtemperatur: ljus kan ha olika färgtemperatur som mäts i enheten kelvin (K). Lampor med låga

kelvinvärden ger ett varmt, rogivande sken – medan lampor med högre kelvinvärden ger ett kallt, mer uppiggande ljus. CRI: Färgåtergivningningsindex (CRI) används för att beskriva effekten av en ljuskälla på färgers utseende. Solljus har ett CRI på 100. Philips LED-lampor har alltid ett CRI på över 80 för att skapa äkta och naturliga färger.

Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: GU10
- Sockel: GU10
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Bulb Material: Plast

Storlek

- Höjd: 5,6 cm
- Bredd: 5 cm

Design och finish

- Material: Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 30 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

• Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Nominellt ljusflöde: 230 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 830 | CCT of 3000K

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 76 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169213876
- EOC: 872016921387600
- Produkttitel: LED 35W GU10 WH 230V 36D ND 3PF/8 DISC

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattstyrka: 3 W
- Wattmotsvarighet: 35 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,6 cm

Märkvärden

- Nominell toppintensitet: 530 cd

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1222068

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169213876
- Nettovikt: 0,07 kg
- Bruttovikt: 0,11 kg
- Höjd: 14,4 cm
- Längd: 5,1 cm
- Bredd: 10,5 cm



Publiceringsdatum:
2025-01-22
Version: 0.70

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com