

PHILIPS

Laven piedestal-/
gånglampa 6 W

Lampor för utomhusbruk

2700 K

Svart

Vattentålig



8720169266674



Njut av en vackert upplyst trädgård

Den här utomhuslampan är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna och skapar den stämning du alltid har velat ha. Finns i varmt eller kallvitt ljus.

Avancerad LED-teknologi

- LED-lampa av hög kvalitet

Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus, 2 700 K

Funktioner

LED-lampa av hög kvalitet

LED-ljuskällan som levereras med den här armaturen, är en unikt utvecklad lösning från Philips. Från och med det ögonblick den tänds ger den optimalt ljusflöde och framhäver intensiva färger i hemmet.

Material av hög kvalitet




Utomhuslampan från Philips är tillverkad av högkvalitativa material med gedigen finish, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Varmvitt ljus, 2 700 K



Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett varmvitt, mysigt ljus vid 2 700 K.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Rostfritt stål

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmvitt ljus: Ja
- Mittpunkt: Nej

Trädgård

- Trädgård: Trädgård och uteplats

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
- Stil: Contemporary
- Typ: Pedestal/gångvägslampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentätt

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,73 kg
- Höjd: 50 cm
- Längd: 10 cm
- Bredd: 10 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 720
- Ljuskälla: 2 700 K
- Nätström: 220–240 V
- Dimbar armatur: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: E
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 6 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II
- Utbytbar ljuskälla: Nej

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169266674
- Nettovikt: 0,73 kg
- Bruttovikt: 0,99 kg
- Höjd: 51,5 cm
- Längd: 11 cm
- Bredd: 11 cm



Publiceringsdatum:
2025-03-06
Version: 0.283

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com