

# PHILIPS

Filamentljuskälla klar  
60 W A60 E27 x2

LED

2700 K

840 lm

50 000 tim.



8720169275058



## LED-belysning med utmärkt ljuskvalitet

Philips LED-ljuskälla som erbjuder en allmän belysningslösning för dagliga inomhusaktiviteter. Uppnå omedelbara energibesparingar utan att kompromissa om belysningskvaliteten, samtidigt som du minskar behovet av att byta ljuskällor.

### Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

### Välj en hållbar lösning

- Bättre för både plånboken och planeten
- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

# Funktioner

## LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för

ljusst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

### Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

## Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Storlek

- Höjd: 10,4 cm
- Bredd: 6 cm

## Design och finish

- Material: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 840 lm
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Övriga egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

## Förpackningsinformation

- EAN: 8720169275058
- EOC: 872016927505800
- Produkttitel: LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE 2PF/SRT

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattstyrka: 4 W
- Wattmotsvarighet: 60 W

## Produktens mått och vikt

- Längd: 10,4 cm

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169275058
- Nettovikt: 0,07 kg
- Bruttovikt: 0,13 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,6 cm
- Bredd: 13,1 cm
- Materialnummer (12NC): 929003623591



Publiceringsdatum:  
2024-08-29  
Version: 0.317

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)