

PHILIPS

Taklampa 12 W

Taklampor

4 000 K

Vit



8720169296008



Beröringsfritt ljus för säkerhet och bekvämlighet

Tack vare rörelsesensorn kan du lätt slå på och stänga av den här Philips LED-taklampan. Lampans breda detekteringsområde, klarare ljusflöde och LED-teknik med ögonblicklig tändning kan du vara säker på att ditt hem är upplyst för optimal synlighet och säkerhet. Lampan ger ett behagligt ljus som är skonsamt för ögonen.

Enkel att uppleva

- Tack vare den inbyggda automatiska rörelsesensorn tänds denna armatur automatiskt när människor går förbi.

Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

Hållbarhet

- Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Funktioner

Inbyggd rörelsesensor Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel

effekter av flimmar, stroboskop, bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljus kvalitet, ljusflöde och färg

under mer än ett decennium. Byt till ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar

Philips LED-teknik förlänger din produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Antal tändcykler: 15 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Typ: Taklampor
- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 104 mA
- Effektivitet: 125 lm/W

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,29 kg
- Höjd: 6 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Diameter: 245 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 1500
- Ljuskälla: 4000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296008
- Nettovikt: 0,29 kg
- Bruttovikt: 0,48 kg
- Höjd: 28 cm
- Längd: 7,2 cm
- Bredd: 28 cm



Publiceringsdatum:
2024-12-18
Version: 0.108

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com