

PHILIPS

Infälld spot Diamond
Cut UltraEfficient

UltraEfficient

3 000 K

Vit

8720169308084



UltraEfficient Downlight ger dig den mest energibesparande lösningen

Philips har utvecklat Ultra Efficient Downlight med ny teknik som minskar koldioxidutsläppen, materialspillet och energiförbrukningen. Med en livslängd på hela 50 000 timmar räcker den över 3 gånger längre än Philips motsvarande LED-downlightlampor – och förbrukar bara 50 % av energin. Precis vad som behövs för en mer hållbar planet!

Hållbara belysningslösningar

- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Ljuseffekt

- Ljusspridare av hög kvalitet Klart ljus med jämn fördelning

Material och ytbehandling

- Metallmaterial av hög kvalitet


Funktioner

5 års garanti på LED-system




Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Ljusspridare av hög kvalitet Klart ljus med jämn fördelning



Ljusspridaren sprider mjukt ljus jämnt i dina rum.

Metallmaterial av hög kvalitet



Hållbart och snyggt metallmaterial för kraftig ytbehandling.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 25 000

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 110 °
- Färgkonsekvens: 5 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Kök, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Infällda lampor
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

Övriga egenskaper

- Ström: 22 mA
- Effektivitet: 155 lm/W

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.35
- Wattstyrka: 2 W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,08 kg
- Hålllängd: 8.0 cm
- Hålbredd: 8.0 cm
- Höjd: 5 cm
- Längd: 9 cm
- Infällningsdjup: 0 cm
- Bredd: 9 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 50 000 h
- Diameter: 90 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 310
- Ljuskälla: 3000
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Nej
- LED: Ja
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

- Antal ljuskällor: 1

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169308084
- Nettovikt: 0,08 kg
- Bruttovikt: 0,11 kg
- Höjd: 10,8 cm
- Längd: 10,8 cm
- Bredd: 5,6 cm



Publiceringsdatum:
2025-01-28
Version: 0.172

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com