

PHILIPS

UltraEfficient
filamentkronljuskälla frostad
40 W B35 E14

UltraEfficient

2700 K

485 lm

50 000 tim.



8720169310797



UltraEfficient-ljuskällan, vår mest energieffektiva LED-ljuskälla hittills

Philips LED-ljuskällor ger ett vackert varmvitt ljus, extra lång livslängd och omedelbara, avsevärda energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade traditionella ljuskällor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj en hållbar lösning

- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år
- Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 60 % energi direkt jämfört med vanliga Philips LED-ljuskällor.

Funktioner

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmar. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och

skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år



Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

Sparar över 60 % energi jämfört med LED-lampor av standardtyp



Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Bulb Material: Glas

Storlek

- Höjd: 9,7 cm
- Bredd: 3,5 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 485 lm

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169310797
- EOC: 872016931079700
- Produkttitel: LED CLA 40W B35 E14 2700K FR UE SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattstyrka: 2,3 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Längd: 9,7 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1881205

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169310797
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,03 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 4,6 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:
2025-01-22
Version: 0.165

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com