

# PHILIPS

Filamentklotlampa  
frostad 40 W P45 E27

UltraEfficient

2700 K

485 lm

50 000 tim.



8720169310872



## UltraEfficient-ljuskällan, vår mest energieffektiva LED-ljuskälla hittills

Philips LED-ljuskällor ger ett vackert varmvitt ljus, extra lång livslängd och omedelbara, avsevärda energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade traditionella ljuskällor.

### Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

### Välj en hållbar lösning

- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år
- Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge avkall på ljuskvaliteten. Spara mer än 60 % energi direkt jämfört med vanliga Philips LED-ljuskällor.

# Funktioner

## LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

## Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

## Sparar över 60 % energi jämfört med LED-lampor av standardtyp

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Storlek

- Höjd: 8 cm
- Bredd: 4,5 cm

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 50 000 h

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300 °
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 485 lm

## Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

## Övriga egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

## Förpackningsinformation

- EAN: 8720169310872
- EOC: 872016931087200
- Produkttitel: LED CLA 40W P45 E27 2700K FR UE SRT4

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattstyrka: 2,3 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

## Produktens mått och vikt

- Längd: 8 cm

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1881209

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169310872
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,03 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 6,3 cm



Publiceringsdatum:  
2024-12-06  
Version: 0.203

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)