

PHILIPS


Filamentljuskälla
bärnstensgul 50 W ST64
E27

LED


2700 K

640,320,60 lm

15 000 tim.



8720169323391



Designad för att synas – vackert dekorativt ljus med flera ljusstyrkor

Den nya Deco-serien förvandlar ditt hem med ett perfekt, varmare ljus vars styrka kan justeras efter dina önskemål

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- Lika snygg tänd som släckt

Funktioner

Lika snygg tänd som släckt



”Vackra lampor med synliga glödtrådar som ger fin stämning och nostalgi i alla rum. Lika snygga tända som släckta.”

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Amber
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 14 cm
- Bredd: 6,4 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 330 °
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 640, 320, 60 lm

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 91 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169323391
- EOC: 872016932339100
- Produkttitel: LED SSW 50W ST64 E27 AMBER SP

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: AC 230 V
- Wattstyrka: 7, 3,8, 1 W
- Wattmotsvarighet: 50 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 14 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1902864

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169323391
- Nettovikt: 0,04 kg
- Bruttovikt: 0,07 kg
- Höjd: 17,7 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 7,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929003806701



Publiceringsdatum:
2024-09-07
Version: 0.166

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com