

PHILIPS

Ljuskälla 60 W A60
B22

LED

2700 K

806 lm

15 000 tim.



8720169324091



Upplev varmvitt LED-ljus

Philips LED-ljuskällor ger ett vackert varmvitt ljus, extra lång livslängd och omedelbara, avsevärda energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här ljuskällan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade traditionella ljuskällor.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år

Funktioner

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst bländas man. Om det är för

dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: B22
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Plast

Storlek

- Höjd: 10,5 cm
- Bredd: 6 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 150 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 806 lm

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 115 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169324091
- EOC: 872016932409100
- Produkttitel: LED 60W A60 B22 WW FR ND 1SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattstyrka: 7 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,5 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1930247

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169324091
- Nettovikt: 0,02 kg
- Bruttovikt: 0,04 kg
- Höjd: 14,6 cm
- Längd: 6,5 cm
- Bredd: 6,3 cm
- Materialnummer (12NC):
929003818803



Publiceringsdatum:
2024-06-27
Version: 0.80

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com