

# PHILIPS

Olas takfläktslampa 28  
(fläkt) + 24 (lampa) W

Taklampor med fläkt

3 000/4 300/6 500 K

Vit

Fjärrkontroll

8720169369931



## Dynamiskt ljus med tyst och behaglig bris

Philips takfläkt med LED-belysning kombinerar dimbart, anpassningsbart vitt ljus med komforten hos en takfläkt med breda blad som ger generöst luftflöde. Skapa enkelt den perfekta atmosfären i alla rum med SceneSwitch-ljusinställningar och fjärrstyrning.

### Enkel att uppleva

- Använd året om

### Omgivningsljuseffekt

- En taklampa som ger både komfort och skarpt ljus

### Styrning

- Fjärrkontrollen gör det enkelt att styra alla takfläktens och lampans funktioner. Du kan slå på eller av lampan eller fläkten, välja mellan tre fläkthastigheter, bläddra genom SceneSwitch-ljusinställningarna, använda ficklampsfunktionen eller ställa in en av fem timers.

# Funktioner

## Använd året om

Med driftlägen för både sommar och vinter får du de bästa inställningarna för att cirkulera luften i dina rum året om.

## En taklampa som ger både komfort och skarpt ljus

Philips takfläkt med LED-belysning ger hemmet ett kraftfullt men behagligt ljus som du kan styra med den medföljande fjärrkontrollen eller en strömbrytare.

## Fjärrkontroll medföljer

Fjärrkontrollen erbjuder enkel styrning av ljuset och alla funktioner i takfläkten. Du kan slå på eller av ljuset eller fläkten, välja mellan tre fläkthastigheter och växla mellan olika SceneSwitch-ljusinställningar eller timers.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: White
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
- Antal tändcykler: 20 000

## Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Matrum, Hemmakontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor med fläkt
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Fjärrkontroll

## Övriga egenskaper

- Ström: 260 mA
- Effektivitet: 110 lm/W

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 4,2 kg
- Höjd: 31 cm

## Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Diameter: 1 060 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2650@4300K
- Ljusfärg: 3000/4300/6500
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- IP-kod: IP20

- Skyddsklass: Klass I

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169369931
- Nettovikt: 4,2 kg
- Bruttovikt: 5,7 kg
- Höjd: 22,6 cm
- Längd: 58,5 cm
- Bredd: 30,5 cm



Publiceringsdatum:  
2025-01-23  
Version: 0.143

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)